

# Chwytek podciśnieniowy ESG-50

Numer części: 189176

FESTO



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica przyssawki	50 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Specjalne właściwości	Antystatyczny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości Z długim kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska Okrągła głęboka Okrągła, ekstra głęboka Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy Okrągła, mieszkowa, 3.5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-30 ... 200 °C
Przyłącze podciśnienia	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan®