


Uchwyt do przyssawek ESH-HB-2-QS

Numer części: 189205

FESTO

bez kompensacji wysokości, przyłącze podciśnieniowe z boku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Objętość	0.418 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	13 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Mocowanie przyssawki	Średnica 4 mm
Przyłącze podciśnienia	QS-6
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal
Materiał uchwytu	Aluminium Niklowany mosiądz POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa