

Uchwyt do przyssawek ESH-HC-1-QS

Numer części: 189213

FESTO

z kompensacją wysokości, przyłączy podciśnienia u góry, mocowanie adaptera przy pomocy dwóch nakrętek sześciokątnych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 3 mm |
| Objętość | 0.385 cm ³ |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Konstrukcja | Przyłączy podciśnienia od góry Z kompensatorem wysokości |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 1 |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Waga produktu | 17 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Mocowanie przyssawki | Średnica 3 mm |
| Przyłączy podciśnienia | QS-4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR Stal |
| Materiał uchwytu | Aluminium Niklowany mosiądz POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa |