


Uchwyt do przyssawek ESH-HD-5-G

Numer części: 189241

FESTO

z kompensacją wysokości, przyłącze podciśnienia z boku, mocowanie adaptera przy pomocy dwóch nakrętek sześciokątnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	10 mm
Objętość	2.072 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku Z kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	195 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Mocowanie przyssawki	M10
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium Niklowany miedź POM Stal ulepszana cieplnie Stal wysokostopowa