


# Uchwyt do przyssawek ESH-HDL-1-PK

Numer części: 189244

FESTO

z kompensacją wysokości, przyłączy podciśnienia z boku, mocowanie adaptera przy pomocy dwóch nakrętek sześciokątnych.



## Karta danych

| Cecha                                       | Wartość  |
|---|--|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 10 mm  |
| Objętość                                    | 0.15 cm <sup>3</sup>   |
| Pozycja zabudowy                            | Pionowa  |
| Konstrukcja                                 | Przyłączy podciśnienia z boku<br>Z kompensatorem wysokości                             |
| Pasuje do uchwytu przyssawki                | Wielkość 1   |
| Medium robocze                              | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Klasa odporności na korozję CRC             | 1 – Niska odporność na korozję   |
| Zgodność z PWIS                             | VDMA24364-A1-L   |
| Temperatura otoczenia                       | -10 ... 60 °C  |
| Waga produktu                               | 28 g   |
| Sposób montażu                              | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej  |
| Mocowanie przyssawki                        | Średnica 3 mm  |
| Przyłączy podciśnienia                      | PK-3   |
| Uwaga dotycząca materiałów                  | Zgodne z RoHS  |
| Materiał uszczelnień                        | NBR<br>Stal  |
| Materiał uchwytu                            | Aluminium<br>Niklowany mosiądz<br>POM<br>Stal ulepszana cieplnie<br>Stal wysokostopowa |