


Uchwyt do przyssawek ESH-HE-1-M3

Numer części: 189253

FESTO

bez kompensacji wysokości, do bezpośredniego wkręcenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.2 mm
Objętość	0.04 cm ³
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 g
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Mocowanie przyssawki	Średnica 3 mm
Przyłącze podciśnienia	M3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	Stop aluminium NBR POM Stal
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie