


# Uchwyt do przyssawek ESH-HF-2-M10X1

Numer części: 189261

FESTO

z kompensacją wysokości, do bezpośredniego wkręcenia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	2.6 mm
Wielkość nominalna	2 mm
Objętość	0.09 cm <sup>3</sup>
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Z kompensatorem wysokości
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	14 g
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Mocowanie przyssawki	Średnica 4 mm
Przyłącze podciśnienia	M10x1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR POM
Materiał uchwytu	Stal ulepszana cieplnie