

Przyssawka ESS-50-SS

Numer części: 189311

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Min. promień elementu chwytanego R	330 mm
Wielkość nominalna	3 mm
Średnica przyssawki	50 mm
Objętość przyssawki	2.387 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-30 ... 180 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	105.8 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	84 N
Waga produktu	22 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M6
Kolor	Przeźroczysty
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium, niklowany Mosiądz, niklowany Stal cynkowana i chromowana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)