

Przyssawka ESS-60-EN

Numer części: 189354

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Min. promień elementu chwytanego R	120 mm
Wielkość nominalna	6 mm
Średnica przyssawki	60 mm
Objętość przyssawki	19.77 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	Okrągła, ekstra głęboka
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	162.5 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	130 N
Waga produktu	48 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium, niklowany Stal niklowana Stal cynkowana i chromowana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR