


# Przyssawka ESS-30-BN

Numer części: 189382

FESTO

łatwa do wymiany,



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Kompensator wysokości przyssawki                   | 8 mm  |
| Min. promień elementu chwytanego R                 | 80 mm   |
| Wielkość nominalna                                 | 3 mm  |
| Średnica przyssawki                                | 30 mm   |
| Objętość przyssawki                                | 4.07 cm <sup>3</sup>  |
| Położenie przyłącza                                | na górze  |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna   |
| Pasuje do uchwytu przyssawki                       | Wielkość 4  |
| Kształt przyssawki                                 | Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy                               |
| Ciśnienie robocze MPa                              | -95 ... 0 kPa   |
| Ciśnienie robocze                                  | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi                        |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar   |
| Nominalne ciśnienie robocze (psi)                  | -10.15 psi  |
| Medium robocze                                     | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 1 – Niska odporność na korozję                              |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-A1-L  |
| Bezpieczeństwo żywności                            | Patrz dodatkowe informacje materiałowe                      |
| Temperatura otoczenia                              | -10 ... 70 °C   |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 26.2 N  |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 24.5 N  |
| Waga produktu                                      | 9.9 g   |
| Sposób montażu                                     | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Przyłącze podciśnienia                             | M6  |
| Kolor  | Czarny  |
| Twardość wg Shore'a                                | 50 +/- 5  |
| Materiał pokrywki z gwintem                        | Mosiądz, niklowany<br>Stal cynkowana i chromowana           |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS   |
| Materiał przyssawki                                | NBR   |