


Przyssawka ESS-4X20-ON

Numer części: 189409

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.5 mm
Wielkość przyssawki	4x20 mm
Objętość przyssawki	0.112 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	Owalna, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:--]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3.4 N
Pozioma siła poprzeczna przy ciśnieniu nominalnym	4.5 N
Pionowa siła poprzeczna przy ciśnieniu nominalnym	11 N
Waga produktu	2.5 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M6
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR