


Wyspa zaworowa VIMP-03-B

Numer części: 18970

FESTO

z przyłączem Multipol.

W zależności od konfiguracji, dane techniczne podane na karcie i odpowiedni osprzęt mogą odnosić się nie dokładnie do tego produktu.



Karta danych

~ConflndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	300 ... 1 300 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	Multipol
Maks. liczba pozycji zaworowych	24
Maks. liczba stref ciśnienia	3
System wej./wyj. Elektrycznych	Tak
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Szerokość zabudowy	18 mm 26 mm
Stopień ochrony	IP65
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	03
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Ciśnienie robocze dla wysp zaworowych z wewnętrznym zasilaniem pilotów	4 ... 8 bar
Ciśnienie sterowania	4 ... 6 bar
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C