


# Wyspa zaworowa VIFB-03-B

Numer części: 18980

FESTO

Wyspa zaworowa VIMP-/VIFB-03, z przyłączem fieldbus.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



Exemplary representation

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny 5/2 monostabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	300 ... 1 300 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	Fieldbus
Maks. liczba pozycji zaworowych	26
Maks. liczba stref ciśnienia	3
System wej./wyj. Elektrycznych	Tak
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Szerokość zabudowy	18 mm 26 mm
Stopień ochrony	IP65
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	03
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Ciśnienie robocze dla wysp zaworowych z wewnętrznym zasilaniem pilotów	4 ... 8 bar
Ciśnienie sterowania	4 ... 6 bar
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C