



# Amortyzator hydrauliczny YSR-8-8-D

Numer części: 189980

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	8
Skok	8 mm
Amortyzacja	Nastawialny Charakterystyka twardości
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.4 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	8 mm
Maks. siła uderzenia	400 N
Maks. energia pochłaniana na skok	4 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	24 000 J
Maks. energia szczałtkowa	0.01 J
Siła cofająca	3 N
Ciężar elementu	60 g
Sposób montażu	Z nakrętka zabezpieczająca
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa