


# Złącza wtykowe przegrodowe QSMS-5/32T-U

Numer części: 190600

FESTO

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Średnica nominalna	2.2 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 5/32"
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 5/32"
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna