

Zawór zwrotny HA-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Numer części: 190847

FESTO

Przepływ od gwintu zewnętrznego do złączki wtykowej QS.
Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu zwrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 10-32 UNF-2A |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-5/32 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Normalny przepływ nominalny | 143 l/min |
| Ciśnienie robocze | -1 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. różnica ciśnienia, otwarcie | 0.1 bar |
| Min. różnica ciśnienia, zamknięcie | 0.2 bar |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Waga produktu | 7.2 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |