


# Manometr MA-15-10-QS-5/32-U

Numer części: 190934

FESTO

z skalą w bar.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań [bar]	0 ... 10 bar
Zgodny z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	15
Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona bez mechanizmu pomiarowego
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Medium robocze	Gazy obojętne cieczki obojętne
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP53
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	QS-5/32
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał szybki podglądu	PC
Kolor obudowy	Czarny
Ciężar elementu	10 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie tlen Nie acetyleny