


Zawór zwrotny HBM-1/16-QS-1/8-U

Numer części: 190945

FESTO

Przepływ od złączki wtykowej QS do gwintu zewnętrznego.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Ten typ jest odpowiedni do podciśnienia.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/16-27
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
Ciężar elementu	13 g