

Przyssawka ESV-20-SS

Numer części: 190981

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Średnica przyssawki | 20 mm |
| Objętość przyssawki | 0.318 cm ³ |
| Położenie przyłącza | na górze |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt przyssawki | Okrągła, płaska |
| Ciśnienie robocze MPa | -95 ... 0 kPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze | -70 kPa -0.7 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze (psi) | -10.15 psi |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 180 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 16.3 N |
| Waga produktu | 1.6 g |
| Kolor | Przeźroczysty |
| Twardość wg Shore'a | 50 +/- 5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | VMQ (Silikon) |