

# Przyssawka ESV-30-EF

Numer części: 191030

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Min. promień elementu chwytanego R                | 50 mm   |
| Średnica przyssawki                               | 30 mm   |
| Objętość przyssawki                               | 1.952 cm <sup>3</sup>                                       |
| Położenie przyłącza                               | na górze  |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna   |
| Kształt przyssawki                                | Okrągła, ekstra głęboka                                     |
| Ciśnienie robocze MPa                             | -95 ... 0 kPa   |
| Ciśnienie robocze                                 | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi                        |
| Nominalne ciśnienie robocze                       | -70 kPa<br>-0.7 bar   |
| Nominalne ciśnienie robocze (psi)                 | -10.15 psi  |
| Medium robocze                                    | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-A1-L  |
| Bezpieczeństwo żywności                           | Patrz dodatkowe informacje materiałowe                      |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 200 °C  |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 37.2 N  |
| Waga produktu                                     | 2.9 g   |
| Kolor   | Szary   |
| Twardość wg Shore'a                               | 60 +/- 5  |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS   |
| Materiał przyssawki                               | FPM   |