

Przyssawka ESV-80-EF

Numer części: 191046

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

Cecha	Wartość
Min. promień elementu chwytanego R	160 mm
Średnica przyssawki	80 mm
Objętość przyssawki	44.18 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, ekstra głęboka
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-10 ... 200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	275 N
Waga produktu	41 g
Kolor	Szary
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	FPM