


# Przyssawka ESV-80-BU

Numer części: 191067

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	10 mm
Min. promień elementu chwytanego R	430 mm
Średnica przyssawki	80 mm
Objętość przyssawki	63.9 cm <sup>3</sup>
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	213.6 N
Waga produktu	39 g
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	PUR