

Przyssawka ESV-50-CS

Numer części: 191078

FESTO

Część zamienna, łatwa wymiana.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	17.5 mm
Min. promień elementu chwytanego R	180 mm
Średnica przyssawki	50 mm
Objętość przyssawki	38.92 cm ³
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 3.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-30 ... 180 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	63.4 N
Waga produktu	21.3 g
Kolor	Przeźroczysty
Twardość wg Shore'a	50 +/- 5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)