


Interfejs CAMC-F-PN

Numer części: 1911916

FESTO

Karta wsuwana dla podłączenia do interfejsu fieldbus.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	75 g
Sposób montażu	Moduł Plug-in dla CMMP-AS...-M3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Protokół	PROFINET
Profil komunikacji	FHPP
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologie	Gwiazda Ring Linia
Media redundancy	MRP
Przydział adresu IP	FCT DCP
Interfejs Fieldbus	2x gniazdo RJ45
Minimalny czas cyklu	1 ms
Diody wskaźnikowe LED	Błąd magistrali Ethernet-aktywność komunikacji Ethernet-monitorowanie kabla Błąd systemu
Wsparcie dla konfiguracji	GSDML
Parametryzacja	FCT
Dodatkowe funkcje	Conformance Class B DCP IRT-compatible LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP