


Filtr podciśnieniowy ESF-4A

Numer części: 191203

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wkładka filtracyjna | 10 µm |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 4 bar |
| Natężenie przepływu przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10, 875 psi) | 260 l/min |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Waga produktu | 19 g |
| Sposób montażu | Z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia |
| Przyłącza pneumatyczne | M6 |
| Przyłącze podciśnienia | M6 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał filtra | PVF |
| Materiał obudowy | Aluminium Mosiądz, niklowany |