


Kompensator kątowy ESWA-3

Numer części: 191205

FESTO

z przegubem kulowym, kąt odchylenia do 15°



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Odchyłka kątowa +/- | 15 deg |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Przegub kulowy |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 3 |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 4 bar |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Waga produktu | 9 g |
| Sposób montażu | Z gwintem zewnętrznym |
| Mocowanie przyssawki | M4 |
| Przyłącza pneumatyczne | M4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium Mosiądz, niklowany |