

Podkładka świecąca MC-LD-230AC

Numer części: 19146

FESTO

do cewek MSN1G, MSN1W.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Kształt prostokątny MSC
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Odporność na piki napięcia	4 kV
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.33 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	Przeźroczysty