

Manometr MA-40-1-G1/8-MPA

Numer części: 192732

FESTO

z skalą w MPa.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zakres wskazań | 0 ... 1 MPa |
| Zgodność z normą | EN 837-1 |
| Wielkość nominalna manometru | 40 |
| Konstrukcja | Manometr z rurka sprężysta |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Medium robocze | Gazy obojętne cieczki obojętne |
| Ciśnienie robocze MPa | 0 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi |
| Współczynnik obciążenia przemiennego | 0.66 |
| Klasa dokładności pomiaru | 2,5 |
| Stopień ochrony | IP43 |
| Temperatura medium | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 60 °C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Położenie przyłącza | Na tylnej ścianie, centrycznie |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Materiały w kontakcie z mediami | Mosiądz |
| Materiał pokrywki z gwintem | Mosiądz |
| Materiał obudowy | ABS |
| Materiał okienka podglądu | PS |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga produktu | 60 g |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Nie acetyleny Nie tlen |