


Gniazdo wtykowe MSSD-EB-S-M14

Numer części: 192745

FESTO

do technologii ręcznego zaciskania przewodów



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	10
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	17 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803
Średnica kabla	4 ... 6 mm
Nominalny przekrój przewodu	0.25 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny