

Regulator ciśnienia LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U


Numer części: 192752

FESTO

z manometrem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/16-27
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciężar elementu	51 g
Materiał czopa wkręcanego	Mosiądz