

Złącze wtykowe QS-1/16-3/16-U

Numer części: 192803

FESTO

Gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 2.9 mm |
| Typ uszczelnienia | Powłoka ochronna |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wielkość pojemnika | 1 |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 10 bar |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | Germanischer Lloyd |
| Ciężar elementu | 3.5 g |
| Przyłącza pneumatyczne | NPT1/16-27 Do przewodu o średnicy zewnętrznej 3/16" |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Szary |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz Niklowanie |
| Materiał pierścienia luzującego | POM |
| Materiał-uszczelnienie przewodów | NBR |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |