


kabel łączący KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B

Numer części: 193687

FESTO

wysoka elastyczność, z zintegrowaną redukcją prądu podtrzymania dla elektrozaworów CPE10/14-M1BH.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Dodatkowe funkcje	Redukcja prądu podtrzymania
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	50 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe / Kabel Konstrukcja kwadratowa/otwarte końce 2-pin / 2-żyły
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	3.4 mm
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał zestyku	Brąz