

Gniazdo wtykowe z kablem KMYZ-4-24-2,5-B

Numer części: 193691

FESTO

do zaworów o krótkich czasach przełączania



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	32 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe kątowe Kabel Kształt prostokątny MSZC
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Długość kabla	2,5 m
Charakterystyka kabla	Standard
Budowa kabla	2x0,35
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Brąz