



Siłownik mieszkowy EB-325-95

Numer części: 193788

FESTO

bezobrotowy, nie występuje efekt pracy skokowej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	325
Wymagana średnica zabudowy	340 mm
Skok	95 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	150 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	51 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	300 N
Waga produktu	4 100 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana