

# Siłownik mieszkowy

## EBS-100-105


Numer części: 193795

FESTO

gotowy do pracy, nie występuje efekt pracy skokowej, odpowiedni do instalacji w małej przestrzeni zabudowy

Skok powrotny nie może być wykonany, dopóki nie wystąpi minimalne ciśnienie 0,9 bar.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
Wymagana średnica zabudowy	115 mm
Skok	105 mm
Maks. wysokość przy wysunięciu	200 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	95 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0.9 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze Olejone sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	450 N
Ciężar elementu	500 g
Sposób montażu	Z gwintem wewnętrznym
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Informacja materiałowa o mieszk	CR