


# zawór dławiąco-zwrotny GR-QS-4-LF

Numer części: 193966  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Regulowany przepływ w jednym kierunku.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Do wyboru: Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	40 l/min
Przepływ normalny w kierunku niedławionym	100 ... 110 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	130 l/min
Przepływ normalny w kierunku niedławionym 6 - > 0 bar	170 ... 185 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	15 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz Niklowanie