


zawór dławiący GRO-QS-4

Numer części: 193972

FESTO

bez funkcji zaworu zwrotnego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Element regulacyjny	Śruba radełkowa
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	110 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	165 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	12 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał głowicy radełkowej	Wzmocnione PA
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa