


Interfejs-CAN SPC200-COM-CAN

Numer części: 194017

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konfiguracja-pomoc	Pliki-EDS
Typowy pobór prądu modułu	50 mA
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Ciężar elementu	80 g
Maks. pojemność adresowa wyjść	8 byte
Maks. pojemność adresowa wejść	8 byte
Zakres adresowy interfejsu Fieldbus	0 ... 63
Wersja interfejsu Fieldbus	Separacja galwaniczna Layer 1 wg ISO/DIS 11898 Standardowa wysoka szybkość do 1 Mbit Layer 2 wg CAN Specyfikacja V2.0 Device Net Release 2.0 Kod produktu: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Przylącze elektryczne – interfejs Fieldbus	Listwa zaciskowa 5-pin Przez CIA DR-303-1
Przeźreń instalacji	Od 3 w górę