


# Zaślepka CQC-28H

Numer części: 194590

FESTO

do zaślepienia przyłącza wtykowego.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	22 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa CQ-28
Przyłącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa CQ-28
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zaślepki	POM