


# Rura

## PQ-AL-28X1,5X3000

Numer części: 194593

FESTO

do sprężonego powietrza, podciśnienia lub cieczy. Dostarczana w odcinkach 3 m.



### Karta danych

| Cecha                                         | Wartość           |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Średnica zewnętrzna                           | 28 mm             |
| Średnica wewnętrzna                           | 25 mm             |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar  |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium                            | -25 ... 75 °C     |
| Temperatura otoczenia                         | -30 ... 75 °C     |
| Ciężar produktu w zależności od długości      | 0.337 kg/m        |
| Kolor                                         | Srebrny           |
| Uwaga dotycząca materiałów                    | Zgodne z RoHS     |
| Materiał przewodu                             | Stop aluminium    |