

Rura z tworzywa sztucznego PQ-PA-28X2,5X3000

Numer części: 194594

FESTO

do sprężonego powietrza, podciśnienia lub cieczy. Dostarczana w odcinkach 3 m.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	28 mm
Średnica wewnętrzna	23 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-25 ... 75 °C
Temperatura otoczenia	-25 ... 75 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.204 kg/m
Kolor	Czarny
Materiał przewodu	PA