

# Zespół przygotowania powietrza FRCS-3/4-D-7-O-MAXI

Numer części: 194953


Classic - Nie stosować w nowych projektach

Zespół filtr/regulator/smarownica,  
Seria D, z blokadą pokrętła regulatora.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze  
cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne  
produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. ilość kondensatu	80 cm <sup>3</sup>
Wkładka filtracyjna	40 µm
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/4
Ciśnienie robocze	1 ... 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.4 bar
Normalny przepływ nominalny	8 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	2 490 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC