



Zespół przygotowania powietrza FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI

Numer części: 194976

FESTO

Zespół filtr-regulator-smarownica, seria S, z blokadą pokręta regulatora.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Typozsereg	D
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokręto obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Ciśnienie wejściowe 1	1 ... 16 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.4 bar
Normalny przepływ nominalny	4 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	2 600 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC