



Zespół przygotowania powietrza FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Numer części: 195005

FESTO

Zespół filtr-regulator-smarownica, seria S, z blokadą pokręta regulatora.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Typozsereg	D
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokręto obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	W przygotowaniu G1/4"
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Ciśnienie wejściowe 1	1.5 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.4 bar
Normalny przepływ nominalny	3 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	2 880 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	G1
Przyłącze pneumatyczne 2	G1
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC