



Zespół przygotowania powietrza LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

Numer części: 195199

FESTO

z blokową głowicą regulatora i z manometrem, nominalne ciśnienie 12 bar, do powietrza nie olejonego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Typoszereg	D
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający Wyłącznik ciśnieniowy Filtr-regulator z manometrem
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	6 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	2 840 g
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem
Przylącze pneumatyczne 1	G3/4
Przylącze pneumatyczne 2	G3/4
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC