

Złącze z końcówką nasadkową CN-M5-PK-2

Numer części: 19521

FESTO

z podkładką uszczelniającą

Do przewodów z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PL, PP, PU.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.5 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal