



Czujnik ciśnienia SDE-16-10V/20MA

Numer części: 19564

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Wielkość mierzona	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia
Wyjście analogowe	0 - 10 V 0 - 20 mA
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 30 V
Medium robocze	filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Znak CE	wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 ... 85 °C
Ciężar elementu	120 g
Zakres pomiaru ciśnienia	0 ... 16 bar
Dokładność FS	1 %
Przyłącze elektryczne	Wtyczka M12x1 4-pin
Sposób montażu	gwintowany
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja materiałowa o obudowie	Aluminium anodowane