


# Podłączenie pneumatyczne CPX-GP-03-4,0

Numer części: 195738

FESTO

Podłączenie wysp zaworowych VIMP/VIFB Midi/Maxi z terminalem elektrycznym CPX.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Interfejs wyspy zaworowej	Typ 03, MIDI/MAXI
Diagnostyka	- Za niskie napięcie zasilania zaworów
Maks. liczba pozycji zaworowych	26 przy zaworach monostabilnych
Diody wskaźnikowe LED	- 1 Diagnostyka grupowa - Status kanału na zaworach
Parametryzacja	Failsafe na kanał Wymuszanie stanu kanału Tryb Idle na kanał Monitoring modułu
Zabezpieczenie przed zwarciami	Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny, zabezpieczający na wyjście zaworu
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 ... 26.4 V
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	Znamionowo 15 mA (zasilanie dla elektroniki) Znamionowo 30 mA (zasilanie dla zaworów)
Maks. prąd zasilania na kanał	0,2 A
Maks. całkowity prąd na moduł	4 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Izolacja galwaniczna kanał – magistrała wewnętrzna	Tak, dla dodatkowego zasilania elektrycznego
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	390 g
Sterowanie elektryczne	Fieldbus
Materiał pokrywy	Stal
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy