


# Płyta montażowa VN-T6-BP-NRH

Numer części: 196956

FESTO

do generatora podciśnienia VN-... o szerokości 24 mm. Montaż na szynie.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	0.8 Nm
Waga produktu	12.4 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty	Wzmocnione PA
Materiał suwaka	POM