


moduł AS-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

Numer części: 197069

FESTO

AS-interface dla 4 wejść dla czujników.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla napięcia roboczego
Napięcie robocze DC AS-Interfejs	26.5 ... 31.6 V
Maksymalna liczba wejść	4
Tętnienia resztkowe AS-Interfejs	20 mVss
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Waga produktu	200 g
Charakterystyka wejść	Wg IEC 1131-2, Typ 02
Obwód logiczny wejść	PNP
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych